


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 9680.428

## Gulvskap rekkemontert VX25

Stat: 09.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9680.428 - Gulvskap rekkemontert VX25 Modulskap

Rekkemonterte gulvskap VX, for utbygging med deldører og innvendig inndeling i moduloppbygging.

## Funksjoner

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Art.nr                          | VX 9680.428  |
| Materiale                       | Stålplate, 1,5 mm  |
| Overflate                       | Skapramme: dyppgrunnet<br>Bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk<br>Bunnplate: forsinket |
| Farge                           | RAL 7035   |
| Leveringsomfang                 | Skapramme<br>Bakvegg<br>Bunnplater   |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | Inntil IP 54, avhengig av platedekkingen   |
| Test specification              | IEC 61 439-1/-2<br>IEC 61 641  |
| Dimensjoner                     | Bredde: 400 mm<br>Høyde: 2.200 mm<br>Dybde: 800 mm   |
| Pakkeenhet                      | 1 stk.   |
| Nettovekt                       | 34 kg  |
| Bruttovekt                      | 35 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)         | 113,6 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Merknad som gjelder PCF-klasse  | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart   |
| Tolltariffnummer                | 94032080   |
| ETIM 9                          | EC000261   |
| ECLASS 8.0                      | 27180101   |

# Funksjoner

---

Produktbeskrivelse

VX Modular enclosure, WHdepth 400x2200x800 mm, sheet steel

# Godkjenninger

---

Sertifikater

Overflate

Forklaringer

Samsvarserklæring UK