


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.530

PDU UK, utførelse switched

Stat: 09.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.530 - PDU UK, utførelse switched

Intelligent PDU med nettverksgrensesnitt, koblingsfunksjon og energidataregistrering per utgang. Nettverkskompatibelt f.eks. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP med display. Inngang med CEE-plugg (16 A/32 A), med BS 1363 (UK)-utganger. Distribusjonseffekt mellom 3,7 kW og 22 kW.

Funksjoner

Art.nr	DK 7955.530
Produktbeskrivelse	Målefunksjon per fase og hver for seg koblingsbare utgangspluggplasser. Ved hjelp av den kompakte PDU-en kan hver IT-rack ganske enkelt utstyres med en profesjonell strømfordeling. Ved TS IT-rack skjer montasjen til og med uten verktøy. Den kompakte konstruksjonen muliggjør enkel montasje. Ved å montere bistabilt relé og et OLED-display gir PDU-en et lavt energiforbruk. En integrert nettserver muliggjør direkte nettverkstilkobling med omfattende brukerstyring. Den redundante strømforsyningen skjer fra alle faser og i tillegg via et eksisterende Power-over-Ethernet nettverk. PDU-en tilbyr omfattende administrasjons- og overvåkingsfunksjoner. Høy pålitelighet garanteres med en målenøyaktighet på 1 %.
Materiale	Aluminiumsprofil, natur eloksert
Dimensjoner	Bredde: 44 mm Dybde: 85 mm Lengde: 1.280 mm
Antall stikkontakter og type	16 x BS 1363
Stikkontakter	16 x GB (type G, BS 1363)
Merkestrøm (maks.)	13 A
Innmatinger	Antall: 1 Faser per innmating: 1~
Lengde tilkoblingskabel	3 m
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	UK
Driftstemperaturområde	0 °C...45 °C

Funksjoner

Luftfuktighet (ikke kondenserende)	10...95 %
Lagringstemperaturområde	-25 °C...70 °C
Passer for	Kapslingstype: TS IT: ≤ 1.800 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Tolltariffnummer	85366990
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeskrivelse	DK PDU UK, utførelse switched, energimåling per fase, svitsjet, BLD: 44x1280x85 mm, 16xBS 1363, svart, UK, 1~, 13 A, for min H: 1800 mm, med display