

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8100.745

Montasjechassis 23 x 64 mm

Stat: 08.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8100.745 - Montasjechassis 23 x 64 mm for VX, VX SE

For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået.



Funksjoner

Art.nr	VX 8100.745
Produktbeskrivelse	For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået. Montasje i flukt med skaprammen. Takket være ekstra montasjeholdere kan den også brukes på allerede montert montasjeplate og forberedt for individuelle avkortinger.
Fordeler	Systemhull på alle fire sider Hull oppe og nede for burmuttere for feste av egne komponenter med metriske skruer
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	2 montasjechassis 4 montasjeholdere Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter	I VX på det innvendige montasjenivået på skapprofilen VX I VX SE på vertikal skapprofil i kombinasjon med adapterskinne VX Mellom to chassis under hverandre på det indre montasjenivået
Passer for	Kapslingstype: VX VX SE Bredde/dybde: 1.200 mm
Pakkeenhet	2 stk.

Funksjoner

Nettovekt	2,4 kg
Bruttovekt	2,82 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,88
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	VX punched section without mounting flange, 23 x 64 mm, for W/D: 1200 mm

Godkjenninger

Forklaringer	PCF-declaration
--------------	-----------------