

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8100.745**

**Montasjechassis 23 x 64 mm**

Stat: 06.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8100.745 - Montasjechassis 23 x 64 mm for VX, VX SE

For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået.



## Funksjoner

|                      |  |
|----------------------|--|
| Art.nr               | VX 8100.745  |
| Produktbeskrivelse   | For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået. Montasje i flukt med skaprammen. Takket være ekstra montasjeholdere kan den også brukes på allerede montert montasjeplate og forberedt for individuelle avkortinger. |
| Fordeler             | Systemhull på alle fire sider<br>Hull oppe og nede for burmuttere for feste av egne komponenter med metriske skruer  |
| Materiale            | Stålplate  |
| Overflate            | Forsinket  |
| Leveringsomfang      | 2 montasjechassis<br>4 montasjeholdere<br>Inkl. festemateriell   |
| Monteringsmuligheter | I VX på det innvendige montasjenivået på skapprofilen VX<br>I VX SE på vertikal skapprofil i kombinasjon med adapterskinne VX<br>Mellom to chassis under hverandre på det indre montasjenivået   |

## Funksjoner

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| Passer for         | Kapslingstype: VX<br>VX SE<br>Bredde/dybde: 1.200 mm                        |
| Pakkeenhet         | 2 stk.  |
| Nettovekt          | 2,4 kg  |
| Bruttovekt         | 2,82 kg   |
| Tolltariffnummer   | 73269098  |
| ETIM 9             | EC002625  |
| ECLASS 8.0         | 27189234  |
| Produktbeskrivelse | VX punched section without mounting flange, 23 x 64 mm, for W/D:<br>1200 mm |

## Godkjenninger

---

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Forklaringer | PCF-declaration |
|--------------|-----------------|