

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8438.000

## Gulvskap rekkemontert VX25

Stat: 09.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8438.000 - Gulvskap rekkemontert VX25

## Elektronikkskap

Ideelt for 19"-moduler og 19"-innskyvninger: Med 19" adapterprofiler foran, frontramme, bakdør, takplate og delte bunnplater



## Funksjoner

|                 |   |
|-----------------|---|
| Art.nr          | VX 8438.000   |
| Materiale       | Skapramme: Stålplate, 1,5 mm<br>Tak: Stålplate, 1,5 mm<br>Frontrammer: Aluminiumsprofiler med hjørnestykker i støpt sink<br>Bakdør: Stålplate, 2,0 mm<br>Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm<br>19" profilskinne: Stålplate, 2 mm |
| Overflate       | Skapramme: dyppgrunnet<br>Tak og bakdør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk<br>Frontramme: pulverlakkert<br>Bunnplate: forsinket   |
| Farge           | RAL 7035  |
| Leveringsomfang | Skapramme<br>Frontramme (høyrehengslet, holdes på plass på venstre side med magnetlås)<br>Bakdør (høyrehengslet, kan endres til venstre)<br>Takplate<br>Bunnplater<br>19" profilskinne, foran                               |

# Funksjoner

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Dimensjoner                    | Bredde: 600 mm<br>Høyde: 2.000 mm<br>Dybde: 800 mm  |
| Montasjehøyde for komponenter  | 42 HE   |
| Pakkeenhet                     | 1 stk.  |
| Nettovekt                      | 67,7 kg   |
| Bruttovekt                     | 72,2 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 177,9 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart                  |
| Tolltariffnummer               | 94032080  |
| ETIM 9                         | EC000261  |
| ECLASS 8.0                     | 27180101  |
| Produktbeskrivelse             | VX elektronikkskap, BHD: 600x2000x800 mm, stålplate, med hengslet frontramme, med adapterprofiler 19", én dør på baksiden |

# Godkjenninger

|              |           |
|--------------|-----------|
| Sertifikater | Overflate |
|--------------|-----------|