

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8438.000

Gulvskap rekkemontert VX25

Stat: 02.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8438.000 - Gulvskap rekkemontert VX25

Elektronikkskap

Ideelt for 19"-moduler og 19"-innskyvninger: Med 19" adapterprofiler foran, frontramme, bakdør, takplate og delte bunnplater



Funksjoner

| | |
|-----------------|---|
| Art.nr | VX 8438.000 |
| Materiale | Skapramme: Stålplate, 1,5 mm Tak: Stålplate, 1,5 mm Frontrammer: Aluminiumsprofiler med hjørnestykker i støpt sink Bakdør: Stålplate, 2,0 mm Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm 19" profilskinne: Stålplate, 2 mm |
| Overflate | Skapramme: dyppgrunnet Tak og bakdør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Frontramme: pulverlakkert Bunnplate: forsinket |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Skapramme Frontramme (høyrehengslet, holdes på plass på venstre side med magnetlås) Bakdør (høyrehengslet, kan endres til venstre) Takplate Bunnplater 19" profilskinne, foran |

Funksjoner

| | |
|--------------------------------|---|
| Dimensjoner | Bredde: 600 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 800 mm |
| Montasjehøyde for komponenter | 42 HE |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 67,7 kg |
| Bruttovekt | 72,2 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 177,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | VX elektronikkskap, BHD: 600x2000x800 mm, stålplate, med hengslet frontramme, med adapterprofiler 19", én dør på baksiden |

Godkjenninger

| | |
|--------------|-----------|
| Sertifikater | Overflate |
|--------------|-----------|