

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8601.680

Stag

Stat: 01.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8601.680 - Stag for VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, Chiller Blue e+

For å øke stabiliteten står traversen foran og bak 138 mm over skapets bunnramme.



Funksjoner

Art.nr	TS 8601.680
Produktbeskrivelse	For å øke stabiliteten står traversen foran og bak 138 mm over skapets bunnramme. For de dypere skapene kan den bakre delen trekkes ut og skrues fast igjen. For fastskruing på bunn og skap med montasjeåpning på siden, foran og bak. Trinser og nivåføtter kan festes på de påsveisede mutrene M12.
Fordeler	For å øke stabiliteten Kan stilles inn på kapslingsdybden
Materiale	Stålplate
Overflate	Lakkert
Farge	RAL 7015
Leveringsomfang	1 tverrstag venstre 1 tverrstag høyre
Monteringsmuligheter	For fastskruing på bunn og skap med montasjeåpning på siden, foran og bak For Chiller Blue e+ kan traversen brukes som sokkelement
Henvisning	Sørg for tilstrekkelig stabilitet og veltebeskyttelse
Dimensjoner	Høyde: 70 mm

Funksjoner

Passer for	Kapslingstype: VX TS VX SE TP PC IW Dybde: = 600 mm = 800 mm
Egnet for dybde	600 mm 800 mm
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	10 kg
Bruttovekt	10,139 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	39,6 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarerert
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Produktbeskrivelse	TS travers justerbar, for T: 600/800 mm