

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.150

TS systemchassis 17 x 73 mm

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.150 - TS systemchassis 17 x 73 mm

For universell rammeoppbygging eller delmontering. Hektes ganske enkelt inn i hullrekken og sikres.



Funksjoner

Art.nr	TS 8612.150
Utførelse	For det utvendige montasjenivået
Produktbeskrivelse	For universell rammeoppbygging eller delmontering. Hektes ganske enkelt inn i hullrekken og sikres.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. montasjeskruer
Lengde	440 mm
Monteringsmuligheter	På den vertikale TS, VX SE-skappprofilen: På det ytterste montasjenivået, høydejustert helt rundt På den horisontale VX SE skappprofilen oppe, i dybden I TP med skinne for innvendig utbygging: i bredden, for innvendig montasjenivå Enkel innhenging og sikring som monteringssett for apparathyller i TS, VX SE.
Montasjetips	Ved montering i TP, trenger man skinnen for innvendig utbygging
Passer for	Kapslingstype: VX SE TP PC IW Bredde/dybde: 500 mm

Funksjoner

Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	1,92 kg
Bruttovekt	1,96 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,6 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	TS Systemchassis, 17 x 73 mm, for det utvendige montasjenivået: B/D: 500 mm, L: 440 mm