

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.590 Delmontasjeplater

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.590 - Delmontasjeplater for VX, VX SE, PC, IW

For feste av ekstra komponenter i apparatskapet. Delmontasjeplater kan brukes svært fleksibelt, og utgjør dermed en plattform for mange forskjellige anvendelser.

Funksjoner

| | |
|--------------------------|--|
| Art.nr | VX 8617.590 |
| Produktbeskrivelse | For feste av ekstra komponenter i apparatskapet. Delmontasjeplater kan brukes svært fleksibelt, og utgjør dermed en plattform for mange forskjellige anvendelser |
| Materiale | Stålplate, 2,5 mm |
| Overflate | Forsinket |
| Leveringsomfang | Inkl. festemateriell |
| Passer til dørbredde | 1 000 mm |
| Monteringsmuligheter | Monteringen kan enten utføres stående som vertikal montasjeplate eller liggende flatt som horisontal bunn Festes direkte på skappprofilen Hvis påbygget er trukket fram, skjer festing med systemchassis på vilkårlig monteringsnivå i skapet. For montering av delmontasjeplater i flere nivåer bak hverandre kan delmontasjeplatene svinges for rask tilgang til de nivåene som ligger bak, med hengselfeste. |
| Henvisning | For montering i VX SE, PC, IW trenger man adapterskinne VX |
| Dimensjoner | Bredde: 900 mm Dybde: 300 mm |
| Passer for kapslingstype | VX VX SE PC |
| Passer for | Kapslingstype: VX VX SE PC Bredde: = 400 mm = 1.000 mm Dybde: = 400 mm |

Funksjoner

| | |
|--------------------------------|--|
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 6,405 kg |
| Bruttovekt | 7,38 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 25,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27409216 |
| Produktbeskrivelse | VX delmontasjeplate, mål: 900x300 mm |