


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.111

Prensaestopa HD

Estado: 12/02/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)



FRIEDHELM LOH GROUP

HD 2410.111 - Prensaestopa HD

Construcción más compacta y contratuerca incluida en la unidad de envase.



Características

Referencia	HD 2410.111
Ejecución	EMC
Ventajas	<p>La superficie lisa y cerrada hacia el exterior evita de forma efectiva la acumulación de microorganismos dañinos.</p> <p>Limpieza más sencilla y consecuentemente más económica en comparación con los prensaestopas convencionales.</p>
Aplicación	<p>Fabricación y embalaje de alimentos</p> <p>Tecnologías con elevadas exigencias en higiene (por ej. farmacéutica)</p> <p>Biotecnología</p> <p>Industria química</p>
Material	<p>Tuerca: acero inoxidable 1.4305 (AISI 303)</p> <p>Junta: EPDM, conforme a FDA 21 CFR 177.2600</p>
Unidad de envase	Incl. contratuerca
Dimensiones	Rosca: M16 x 1,5
Para Ø de cable	5 - 10 mm

Características

Campo de temperatura de servicio -20 °C...100 °C

Grado de protección IP según IEC 60 529 IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)

Unidad de embalaje 5 pza(s).

Peso neto 0.2

Peso bruto 0.206

Código arancelario 73072980

EAN 4028177928671

ETIM 9 EC000441

ETIM 8 EC000441

ECLASS 8.0 27149109

Aprobaciones

Aprobaciones UR + C-UR (recognized)
VDE