

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8807.020

Gulvskap rekkemontert VX25

Stat: 18.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8807.020 - Gulvskap rekkemontert VX25 EMC

Gulvskapene i VX25-serien har allerede i standardversjonen god skjerming over et bredt frekvensområde. For økte EMC-krav tilbyr Rittal VX25-skapet i en utførelse i høy HF-demping.

Funksjoner

Art.nr	VX 8807.020
Utførelse	EMC-utførelse
Produktbeskrivelse	Gulvskapene i VX25-serien har allerede i standardversjonen god skjerming over et bredt frekvensområde. For økte EMC-krav tilbyr Rittal VX25-skapet i en utførelse i høy HF-demping.
Materiale	Skapramme: Stålplate med sinkmagnesiumbelegg, 1,5 mm Tak: Stålplate med sinkmagnesiumbelegg, 1,5 mm Dør: Stålplate med sinkmagnesiumbelegg, 2,0 mm Bakvegg: Stålplate med sinkmagnesiumbelegg, 1,5 mm Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate	Skapramme: blank Dør, bakvegg og tak: Lakkert utvendig og uten lakk innvendig Bunnplate: forsinket Montasjeplate: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skapramme Dør(er) Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre Bakvegg Takplate Bunnplater Montasjeplate Lås: 3 mm splittlås 2 montasjeskinner 18 x 39 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12

Funksjoner

Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 800 mm
Antall dører	1
Henvisning	Ved rekkemonterte skap behøves EMC-skjerm pakningen
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	121 kg
Bruttovekt	135 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	332,6 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x800 mm, Sheet steel, EMC version, with mounting plate, single door at the front

Godkjenninger

Godkjenninger	Bureau Veritas DNV UL + C-UL (listed)
Sertifikater	Overflate
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK