

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8840.120

# Gulvskap rekkemontert VX25

Stat: 14.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8840.120 - Gulvskap rekkemontert VX25 Basisskap med dør med vindu

Basisskapet VX med dør med vindu for industrianvendelser: Skapramme med dør med vindu på framsiden, bakdør, takplate, delte bunnplater. Meget godt egnet for en effektiv utbygging av skapet.



## Funksjoner

Art.nr	VX 8840.120
Materiale	Skapramme: Stålplate, 1,5 mm Tak: Stålplate, 1,5 mm Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm Bakdør: Stålplate, 2,0 mm Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skapramme Aluminiumsdør med vindu foran (180°) Stålplatedør bak (130°) Lås foran og bak: 3 mm splittlås Takplate Bunnplate

# Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 600 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
IK-kode	IK08
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	69,3 kg
Bruttovekt	71 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	174,9 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	VX Baying enclosure system, WHD: 600x2000x600 mm, sheet steel, without mounting plate, glazed door at the front

# Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Sertifikater	Overflate
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK