

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8847.120

## Gulvskap VX25 sideskap

Stat: 07.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8847.120 - Gulvskap VX25 sideskap

Rittal sin modulære skapplattform VX25 er også tilgjengelig i en markedstilpasset modell med ekstra brede monteringsplater som er satt inn fra siden. Gir maksimal utnyttelse av installasjons plass i skapet.



## Funksjoner

Art.nr	VX 8847.120
Produktbeskrivelse	VX25 sideskap gjør monteringsarbeidet lettere, raskere og mer ergonomisk. Man unngår å komplettere monteringsplatene med mellomstykke for å fylle mellomrommet mellom de to monteringsplatene i rekkemonterte skap.
Materiale	Skapramme, tak, bakvegg og bunnplater: Stålplate Dør: Stålplate Montasjeplate: Stålplate
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate og bunnplater: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skapramme med dør(er) Bunnplater Bakvegg Takplate Lås: 3 mm splittlås Montasjeplate 2 glideskinner 2 montasjestag montert i skapdybden

# Funksjoner

---

Dimensjoner	Bredde: 1.000 mm Høyde: 1.800 mm Dybde: 400 mm
-------------	--

---

Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
---------------------------------	-------

---

Antall dører	1
--------------	---

---

Pakkeenhet	1 stk.
------------	--------

---

Nettovekt	129,58 kg
-----------	-----------

---

Bruttovekt	136,4 kg
------------	----------

---

Tolltariffnummer	94032080
------------------	----------

---

# Godkjenninger

---

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------