

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2563.100**

**Placa de entrada de cables metálica**

Estado: 30/01/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](https://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2563.100 - Placa de entrada de cables metálica con pretaladros métricos

Romper los orificios para los prensaestopas con un destornillador, grado de protección IP 66 para montaje en posición normal, abajo.

## Características

Referencia	SZ 2563.100
Descripción producto	Romper los orificios para los prensaestopas con un destornillador.
Material	Chapa de acero
Color	RAL 7035
Observación	Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
Número de pretaladros métricos	1 x M12 12 x M20 11 x M25 8 x M32 4 x M40
Dimensiones	Anchura: 534 mm Profundidad: 149 mm
Adecuado para	Tipo de armario: AE
Placa de entrada de cables	Tamaño: 5
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 66 en montajes en posición habitual, abajo
Number knockouts	1 12 11 8 4

# Características

Metric diameter	M12 M20 M25 M32 M40
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.96
Peso bruto	1.004
Código arancelario	73079100
EAN	4028177390874
E-Number Sweden	E3404797
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421