

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3128.115

### Intercambiadores de calor aire-aire TopTherm

Estado: 9/01/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3128.115 - Intercambiadores de calor aire-aire

## TopTherm montaje mural con regulador

Unidad de intercambiador de calor para montaje mural completamente preparada para conexión con regulación e indicador digital de temperatura.

## Características

Referencia	SK 3128.115
Ejecución	montaje mural
Descripción producto	Los intercambiadores de calor aire/aire son especialmente adecuados para entornos agresivos, ya que el circuito interior y el exterior se encuentran separados por dos circuitos de aire.
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Unidad completa a punto de conexión Regleta de bornes de conexión a presión Contacto indicador de fallo libre de potencial en caso de exceso de temperatura Plantilla de taladros Material de fijación
Potencia calorífica específica	45 W/K
Caudal de aire (soplado libre)	Circuito exterior a 50 Hz: 600 m <sup>3</sup> /h Circuito exterior a 60 Hz: 625 m <sup>3</sup> /h Circuito interior a 50 Hz: 600 m <sup>3</sup> /h Circuito interior a 60 Hz: 625 m <sup>3</sup> /h
Tensión de servicio	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Intensidad máx.	A 50 Hz: 1,12 A A 60 Hz: 1,6 A
Dimensiones	Anchura: 400 mm Altura: 950 mm Profundidad: 205 mm
Fusible previo	Automático/fusible: 2 A

## Características

Regulación de la temperatura	Regulación electrónica con indicación digital (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura de servicio	-5 °C...55 °C
Grado de protección IP según IEC 60 529	Circuito interior IP 54 Circuito exterior IP 34
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	18.96
Peso bruto	19.958
Código arancelario	84158300
EAN	4028177425101
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711

## Aprobaciones

Aprobaciones	UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK