

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.770 OM-adapter

Stat: 13.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.770 - OM-adapter med tilkoblingsledninger

Funksjoner

Art.nr	SV 9340.770
Utførelse	med tilkoblingsledning
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	Chassis: RAL 7035
Tilkoblingsledninger (AWG)	AWG 10
Driftsstrøm maks.	32 A
Måledriftsspenning	690 V, 3~
Elektriske verdier UL (SCCR)	30 kA - 600 V, sikring klasse K5 maks. 60 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, sikring klasse K5 maks. 35 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, sikring klasse J maks. 30 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, sikring klasse K5 maks. 30 A, JDDZ/7 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller maks. 27 A, NHJH/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller maks. 32 A, NHJH/7
For skinner med senteravstand	60 mm
Lengde tilkoblingskabel	165 mm
Bæreskinnetype	støtteramme, 1 x TS 45D, PinBlock
Henvisning	De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
Polantall	3-polet
PinBlock	Ja
Bæreramme-støtte	Ja
Dimensjoner	Bredde: 45 mm Høyde: 272 mm
Bæreskinner antall/høyde	1 / 10 mm
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm

Funksjoner

Bæreram (B x H)	45 mm x 237 mm
Godkjenninger	UL
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,28 kg
Bruttovekt	0,32 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,077
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV OM-adapter, 32 A, 690 V, 3-polet, tilkoblingsledning AWG 10, BH: 45x272 mm, bæreramme, PinBlock, bæreskinnetype TS 45D

Godkjenninger

Godkjenninger	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK