

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.400 CB-apparatadapter

Stat: 03.07.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.400 - CB-apparatadapter 3-polet

CB-apparatadapter for universell og enklere montasje av effektbrytere.

## Funksjoner

|  |  |
|--|--|
| Art.nr                                       | SV 9342.400  |
| Materiale                                    | polyamid<br>Brannsikkerhet iht. UL 94-V0   |
| Farge  | RAL 7035   |
| Tilkoblingsmåte (elektrisk)                  | Rammeklemme  |
| Driftsstrøm maks.                            | 100 A  |
| Måledriftsspenning                           | 690 V, 3~  |
| Henvisning                                   | Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet<br>De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser |
| Elektriske verdier UL (SCCR)                 | 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller maks. 100 A, NLRV/7   |
| Effekt-utgang                                | oppe   |
| For skinner med senteravstand                | 60 mm  |
| Polantall                                    | 3-polet  |
| Dimensjoner                                  | Bredde: 72 mm<br>Høyde: 210 mm   |
| Tilkobling av rundledere                     | 10 - 35 mm <sup>2</sup>  |
| Passer for samleskiner                       | Høyde: 5, 10 mm  |
| Klemmerom for laminerte kobberskiner (B x H) | 10 x 7,8 mm  |
| Egnet for produsent (type)                   | ABB (MS 495, MS 496, MS 497)<br>Eaton (PKZ2)<br>Schneider Electric (GV3ME80)<br>Siemens (S3)   |
| Godkjenninger                                | UL   |

## Funksjoner

---

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Pakkeenhet              | 1 stk.  |
| Nettvekt                | 0,57 kg   |
| Bruttovekt              | 0,576 kg  |
| Kobberandel (kg / stk.) | 0,114   |
| Tolltariffnummer        | 85369095  |
| ETIM 9                  | EC001531  |
| ECLASS 8.0              | 27370304  |
| Produktbeskrivelse      | SV CB-apparatadapter, 100 A, 690 V, 3-polet, kabel-Øutlet oppe, for tilkobling av rundkabler10-35 mm <sup>2</sup> , klemrom BH: 10x7,8 mm |

## Godkjenninger

---

|               |   |
|---------------|---|
| Godkjenninger | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer  | Samsvarserklæring<br>Samsvarserklæring UK           |