

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.030

# NH-sikrings-lastskillebryter

Stat: 24.12.2025 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.030 - NH-sikrings-lastskillebryter med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)

## Funksjoner

Art.nr	SV 9343.030
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt
Farge	Chassis: RAL 7035 Deksel: RAL 7035/7001
Klemrom for laminerte kobberskinner	Bredde på klemmerommet: 20 mm Klemmeromhøyde: 5 mm
For skinneresystemer med senteravstand	60 mm
Effekt-utgang	oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Skrue M8
Merkestrøm maks.	160 A
Måledriftsspenning	400 V - 690 V, 3~
For NH-størrelse	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner	Bredde: 106 mm Høyde: 194 mm
Tilkobling av rundledere	10 - 95 mm <sup>2</sup>
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm
Polantall	3-polet
med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)	Ja
Round conductor cross-section	10 - 95 mm <sup>2</sup>

# Funksjoner

---

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0.927
Bruttovekt	1.029
Kobberandel (kg / stk.)	0.2
Tolltariffnummer	85369095
EAN	4028177540293
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	CQC-CCC
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK