

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3174.000

## Esteras filtrante

Estado: 8/02/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)



FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3174.000 - Estera filtrante

Estera filtrante de repuesto para ventiladores de techo, ventiladores con filtro o el Thermoelectric Cooler. Protección eficiente de los componentes del armario contra la suciedad, el polvo y el agua.

## Características

Referencia	SK 3174.000
Ejecución	para soporte de filtros
Descripción producto	De fibras sin orientación, con textura progresiva. Resistente a temperaturas de hasta 100 °C, autoextinguible clase F1 según DIN 53 438. Cara exterior: estructura abierta. Cara interior: estructura cerrada. Filtraje garantizado de prácticamente todos los tipos de polvo a partir de un tamaño de grano de 10 µm.
Material	Fibra química
Observación	Los datos de potencia, el grado de protección y las homologaciones de los equipos solo se garantizan en combinación con las esteras filtrantes originales de Rittal.
Adecuados para referencia	3175.000
Dimensiones	Anchura: 338 mm Altura: 242 mm Profundidad: 17 mm
Clase del filtro	según DIN EN 779: G2
Unidad de embalaje	3 pza(s).
Peso neto	0.045
Peso bruto	0.08
Código arancelario	56039390
EAN	4028177038158
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

# Aprobaciones

---

Certificados

EAC