
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






SK 3181.125 Filtro plisado

Estado: 3/12/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



SK 3181.125 - Filtro plisado para ventiladores con filtro, para techo, refrigeradores y chillers

La tecnología de los filtros plisados de gran calidad aumenta significativamente el caudal de aire en comparación con los filtros convencionales. El rendimiento del equipo aumenta y el consumo de energía se reduce. La mejora de las características del filtro contribuye, además, a la reducción de la cantidad de polvo en el armario o el equipo, y gracias a los intervalos de mantenimiento más largos se reducen sus costes.



Características

Referencia	SK 3181.125
Ejecución	para ventiladores con filtro/filtros de salida
Material	Filtro plisado: base poliéster, policarbonato meltblown Estera de absorción: 100% poliéster
Color	blanco
Observación	Los datos de potencia, el grado de protección y las homologaciones de los equipos solo se garantizan en combinación con las esteras filtrantes originales de Rittal.
Adecuados para referencia	3239.3xx 3239.7xx
Dimensiones	Anchura: 167 mm Altura: 167 mm Profundidad: 21 mm
Dimensiones estera de absorción	Anchura: 173 mm Altura: 173 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55 en montaje en ventilador con filtro/filtro de salida

© Rittal 2025 2

Características

Observación referente a la referencia	No adecuado para la aplicación en ventiladores con filtro EMC.
Unidad de embalaje	5 pza(s).
Peso neto	0.24
Peso bruto	0.26
Código arancelario	56039390
EAN	4028177969100
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Aprobaciones

Aprobaciones UR + C-UR (recognized)

© Rittal 2025 3