

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.110

NH-sikrings-lastskillebryter

Stat: 13.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.110 - NH-sikrings-lastskillebryter

Funksjoner

Art.nr	SV 9344.110
Utførelse	For montasjeplateoppbygging
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt
Farge	Chassis: RAL 7035 Deksel: RAL 7035/7001
Klemrom for laminerte kobberskinner	Bredde på klemmerommet: 32 mm Klemmeromhøyde: 10 mm
for mounting plate assembly	Ja
Henvisning	De angitte tekniske dataene kan avvike fra UR-anvendelser. Anvendelser iht. UR kun i forbindelse med "Special Purpose Fuses".
Effekt-utgang	oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Skrue M10
Merkestrøm maks.	250 A
Måledriftsspenning	690 V, 3~
For NH-størrelse	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner	Bredde: 184 mm Høyde: 298 mm
Tilkobling av rundledere	10 - 150 mm ²
Polantall	3-polet
Tverrsnitt rund leder	10 - 150 mm ²
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	2,138 kg

Funksjoner

Bruttovekt	2,14 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,3
Tolltariffnummer	85365080
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivelse	SV NH sikrings-lastskillebrytere, gr. 1, 250 A, 690 V, 3-polet, skrue M10, for montasjeplateoppbygging

Godkjenninger

Godkjenninger	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK