


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.008 RiLineX Board

Stat: 27.06.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.008 - RiLineX Board

Komplett board 800 A, 905 mm for 1000 mm brede skap.

## Funksjoner

Bestillingsnr.	RX 9360.008
Fordeler	Tidsbesparelser takket være heldigitale produktdata Mindre installasjonstid takket være forhåndsmontert komplett board Egnet for bruksområder med vekselstrøm opp til 1000 V AC og likestrøm opp til 1500 V DC Testet kortslutningsfasthet opp til maks. 65 kA Berøringsbeskyttet opp til IP 2XB, kan oppgraderes til IP 4X Tested and certified to IEC and UL Simple extension and baying
Materiale	Polyamid (PA 6) Brannsikkerhet iht. UL 94 E-Cu
Farge	RAL 35745 RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. integrerte samleskinner
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Normer	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Driftsstrøm maks.	800 A
Merkestrøm (UL)	800 A
Henvisning	For å oppnå beskyttelsesklasse IP 4X må kortspaltene lukkes med avdekningsremser 9365.020.
Elektriske verdier UL (SCCR)	65 kA - 600 V, RMS 100 kA - 600 V, sikring klasse L maks. 1600 A, JDDZ/7 100 kA - 600 V, automatsikring maks. 600 A, DIVQ/7 100 kA - 480 V, automatsikring maks. 800 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, automatsikring maks. 800 A, DIVQ/7

# Funksjoner

Mellomavstand til samleskinnene	60 mm
Merkestøtspenning Uimp	12 kV
Målespenning	1 000 V AC 1 500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Rated insulation voltage	1 000 V AC 1 500 V DC
Rated impulse withstand current	143 kA 143 kA (UL)
Kortslutningsfasthet/t	65 kA/500 ms
Overspenningskategori	4
Smussklasse	3
Samleskinnedimensjon	30 mm x 10 mm
Polantall	3-polet
Frekvensen til grunnsvingningen	50...60 Hz
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	10...90 %
Driftstemperaturområde	-5 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-25 °C...75 °C
Dimensjoner	Bredde: 905 mm Høyde: 246 mm Dybde: 49 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	11.5
Bruttovekt	12.032
Kobberandel (kg / stk.)	7.224
Tolltariffnummer	85369010
EAN	4028177997417
ETIM 9	EC001900

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring

---