


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.790

RiLineX apparatus adapter

Stat: 26.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.790 - RiLineX apparatadapter

RiLineX apparatadapter (100 A, 3-polet, inkl. tilkoblingskabler) i bredde 72 mm for 60 mm samleskinnesystemer. Med integrerte innpressingsmuttere.



Funksjoner

Art.nr	RX 9360.790
Utførelse	med tilkoblingsledning
Fordeler	For montering av utstyr for montering av DIN-skinner, f.eks. motorstartere Ferdigkonfeksjonert tilkoblingsledning Enkel plug-in-låsing av apparatskinnene Valgfri beskyttelse mot forskyvning av apparatet Snapmontering og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm Enkel montering Reduksjon av artikkelutvalget gjennom koordinert tilbehør
Materiale	Polyamid (PA 6) Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge	RAL 9005 RAL 35745
Tilkoblingsledninger (AWG)	AWG 2
Merkestrøm (maks.)	100 A
Merkestrøm rund leder	100 A
Merkestrøm rund leder (UL)	100 A

Funksjoner

Elektriske verdier UL (SCCR)	100 kA - 600 V, sikring klasse J maks. 200 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, automatsikring maks. 70 A, DIVQ/7 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller maks. 100 A, NHJH/7 30 kA - 600 V, Combination Motor Controller maks. 75 A, NHJH/7
Effekt-utgang	nede
For skinner med senteravstand	60 mm
Polantall	3-polet
Passer for samleskinnesystem	RiLineX RiLine60
Dimensjoner	Bredde: 72 mm Høyde: 239,4 mm Dybde: 36,6 mm
Passer for samleskinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Målespenning	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Smussklasse	3
Normer	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Merkestøtspenning Uimp	8 kV
Merkeisolasjonsspenning Ui	1 000 V
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Drifts-luftfuktighet maks.	90 %
Driftstemperaturområde	-5 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	10...90 %
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,77 kg

Funksjoner

Bruttovekt	0,785 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,332
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,34
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
Produktbeskrivelse	RX apparatadapter 100 A, AWG 2, 3-polet, B: 72 mm

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring PCF-declaration