

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9402.600

Ex-skap

Stat: 03.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9402.600 - Ex-skap Rustfritt stål, tom kapsling med hengslet dør

Ex-skap med hengslet dør, rustfritt stål



Funksjoner

| | |
|--------------------|--|
| Art.nr | KEL 9402.600 |
| Utførelse | Ex-skap |
| Anvendelsesområder | Sone 1 og 2 hhv. 21 og 22 iht. 2014/34/EF Omgivelsestemperaturområde: -30 °C...+80 °C De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene Kapslingsgrad iht. EN 60 079: Apparatbeskyttelse pga. økt sikkerhet(Ex e), apparatbeskyttelse pga. kapsling (Ex tb) |
| Materiale | Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), silikontetting skummet helt rundt Montasjeplate: Stålplate |
| Overflate | Kapsling: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm Montasjeplate: forsinket |
| Leveringsomfang | Skap Dør Montasjeplate |

Funksjoner

| | |
|----------------------------------|---|
| Dimensjoner | Bredde: 380 mm Høyde: 300 mm Dybde: 155 mm |
| Mål montasjeplate (B x H) | 334 mm x 275 mm |
| Certificate IEC EX PTB 09.0035U | Ja |
| Certificate PTB 02 ATEX 1082U | Ja |
| Grunnmateriale | Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Lås | Utførelse lås: Eksklusivlås Antall låser: 1 Låsinnsetts: 3 mm splittlås |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 66 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Typeklassifisering iht. UL 50E | Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 7,12 kg |
| Bruttovekt | 7,26 kg |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002503 |
| ECLASS 8.0 | 27180502 |
| Produktbeskrivelse | KE Ex-skap, BHD: 380x300x155 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, tom kapsling med hengslet dør |

Godkjenninger

Godkjenninger

| | |
|---------------|--|
| Godkjenninger | ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEX IECEX QAR UL + C-UL (listed) |
|---------------|--|

| | |
|--------------|---------------------------|
| Forklaringer | Attestation of Conformity |
|--------------|---------------------------|