

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.000

# NH-sikringslastskillelist

Stat: 10.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.000 - NH-sikringslastskillelist

3-polet, for skinnesystemer med 185 mm senteravstand.

## Funksjoner

Art.nr	SV 9677.000
Utførelse	3-polet kan kobles
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 Kontaktbaner: delvis forsølvet hardkobber
Farge	Chassis: RAL 7035 Deksel: RAL 7001 Håndtak: RAL 7016
For NH-størrelse	00
For skinnesystemer med senteravstand	185 mm
Effekt-utgang	oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Skrue M8
Polantall	3-polet
Måledriftsspenning	800 V (AC), 3~
Merkestrøm maks.	160 A
Henvisning	Ved bruk av komponentene på samleskinner med berøringsbeskyttelse må kontaktklemmen brukes
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
For montering av omformer	Ja
Dimensjoner	Bredde: 50 mm Høyde: 670 mm
Tilkobling av rundledere	1,5 - 95 mm <sup>2</sup>
Passer for samleskinner	Høyde: 10 mm

## Funksjoner

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2,44 kg
Bruttovekt	2,66 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,6
Tolltariffnummer	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Produktbeskrivelse	SV NH sikringslastskillebryter, størrelse 00, 160 A, 800 V, 3-polet, skrue M8, 185 mm, for montering av strømtransformator

## Godkjenninger

Godkjenninger	CQC-CCC
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK