

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.085 NH-lastskillelist

Stat: 04.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.085 - NH-lastskillelist med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)

3-polet, for skinneresystemer med 185 mm senteravstand.

## Funksjoner

Art.nr	SV 9677.085
Utførelse	3-polet kan kobles
Virkemåte	Operatøruavhengig kobling via momentkoblingsmekanisme Sikkert skille av kontaktene ved hjelp av dobbeltbrudd
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 Kontaktbaner: delvis forsølvet hardkobber
Farge	Chassis: RAL 7035 Deksel: RAL 7001 Håndtak: RAL 7016
For NH-størrelse	00
For skinneresystemer med senteravstand	185 mm
Effekt-utgang	nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Skrue M8
Installation type	Skruefeste
Polantall	3-polet
Måledriftsspenning	400 V, 3~
Merkestrøm maks.	160 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
For montering av omformer	Ja
Dimensjoner	Bredde: 50 mm Høyde: 860 mm

# Funksjoner

Tilkobling av rundledere	1,5 - 95 mm <sup>2</sup>
Passer for samleskinner	Høyde: 10 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	5,68 kg
Bruttovekt	5,92 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,959
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivelse	SV NH-lastskillelister gr. 00, 630 A, 690 V, 3-polet skrue M8, 185 mm effekt-utgang: nede skruefeste med elektronisk sikringsovervåking

# Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---