


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.265 NH-lastskillelist

Stat: 03.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.265 - NH-lastskillelist

3-polet, for skinneresystemer med 185 mm senteravstand.

## Funksjoner

Art.nr	SV 9677.265
Utførelse	3-polet kan kobles
Virkemåte	Operatøruavhengig kobling via momentkoblingsmekanisme Sikkert skille av kontaktene ved hjelp av dobbeltbrudd
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 Kontaktbaner: delvis forsølvet hardkobber
Farge	Chassis: RAL 7035 Deksel: RAL 7001 Håndtak: RAL 7016
For NH-størrelse	2
For skinneresystemer med senteravstand	185 mm
Effekt-utgang	oppe
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Skrue M12
Installation type	Skruefeste
Polantall	3-polet
Måledriftsspenning	690 V (AC), 3~
Merkestrøm maks.	400 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner	Bredde: 100 mm Høyde: 772 mm
Tilkobling av rundledere	6 - 240 mm <sup>2</sup>
Passer for samleskiner	Høyde: 10 mm

## Funksjoner

---

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	13,5 kg
Bruttovekt	14 kg
Kobberandel (kg / stk.)	4,003
Tolltariffnummer	85043129
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivelse	SV NH-lastskillelister gr. 2, 400 A, 690 V, 3-polet bolt M12, 185 mm effekt-utgang: oppe, skruefeste

## Godkjenninger

---

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---