


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.700 Apparataadapter

Stat: 21.07.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.700 - Apparatadapter klemmefeste

For effektbrytere av fabrikatene ABB, Eaton, Schneider Electric og Siemens. For skinnesystemer med 185 mm senteravstand.

Funksjoner

Bestillingsnr.	SV 9677.700
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
For skinnesystemer med senteravstand	185 mm
Effekt-utgang	nede
Installation type	Klemmefeste
Polantall	3-polet
Driftsstrøm maks.	1 000 A
Måledriftsspenning	690 V, 3~
Henvisning	Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet Egnet for bruk av koblingsapparater med skruetilkobling foran Montering på samleskinnesystem med og uten avdekningsprofil mulig
Dimensjoner	Bredde: 300 mm Høyde: 652 mm
Passer for samleskinner	Høyde: 10 mm
Egnet for produsent (type)	ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A) Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A) Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A) Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	13.3

Funksjoner

Bruttovekt	15.28
------------	-------

Kobberandel (kg / stk.)	7.745
-------------------------	-------

Tolltariffnummer	85369095
------------------	----------

EAN	4028177707092
-----	---------------

ETIM 9	EC001531
--------	----------

ECLASS 8.0	27370304
------------	----------

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---