

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.710 Apparatadapter

Stat: 07.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.710 - Apparatadapter klemmefeste

For effektbrytere av fabrikatene ABB, Eaton, Schneider Electric og Siemens. For skinnesystemer med 185 mm senteravstand.

Funksjoner

| | |
|--------------------------------------|--|
| Art.nr | SV 9677.710 |
| Materiale | polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 |
| Farge | RAL 7035 |
| For skinnesystemer med senteravstand | 185 mm |
| Effekt-utgang | nede |
| Installation type | Klemmefeste |
| Polantall | 3-polet |
| Driftsstrøm maks. | 1 600 A |
| Måledriftsspenning | 690 V, 3~ |
| Henvisning | Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet Egnet for bruk av koblingsapparater med skruetilkobling foran Montering på samleskinnesystem med og uten avdekningsprofil mulig |
| Dimensjoner | Bredde: 300 mm Høyde: 652 mm |
| Passer for samleskinner | Høyde: 10 mm |
| Egnet for produsent (type) | ABB (XT7 – 1250 A/1600 A) Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A) Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A) Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A) |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 21,12 kg |

Funksjoner

| | |
|-------------------------|--|
| Bruttovekt | 22,2 kg |
| Kobberandel (kg / stk.) | 14,68 |
| Tolltariffnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Produktbeskrivelse | SV Apparatadapter, 1600 A, 690 V, 3-polet, 185 mm, klemmefeste |

Godkjenninger

| | |
|---------------|---|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |
