

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9690.023 Energilagring skap

Stat: 27.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9690.023 - Energilagring skap VX ESS

Skapramme med takpanel, perforert dør og bakvegg. Ideelt egnet for effektiv og modulær energilager-utvidelse med apparathyller.

Funksjoner

| | |
|---------------------------------|---|
| Art.nr | SV 9690.023 |
| Utførelse | Uten innvendig utbygging |
| Materiale | Skapramme: Stålplate, 1,5 mm Takplate: Stålplate, 1,5 mm Dør: Stålplate, 1,5 mm Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm |
| Overflate | Skapramme: dyppgrunnet Dør, tak og bakvegg: pulverlakkert, strukturlakk |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Skapramme Dør og bakvegg, perforert Takplate Lås: 3 mm splittlås |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 20 |
| Dimensjoner | Bredde: 800 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 800 mm |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 67 kg |
| Bruttovekt | 67,7 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 221,54 kg CO2 eq (Cat B) |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |

Funksjoner

Produktbeskrivelse

VX ESS energilagring-skap BHD: 800x2000x800 mm, med dør, bakvegg

Godkjenninger

Forklaringer

Samsvarserklæring