

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1448.000

Armarios de poliéster AX

Estado: 1/02/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1448.000 - Armarios de poliéster AX con ventana

Los armarios de poliéster AX con cristal son ideales para aplicaciones en entornos complejos. Numerosos salientes de fijación en el armario ofrecen un equipamiento interior individualizado en retícula de 25 mm, por ej. con chasis y guías.



Características

| | |
|------------------|--|
| Referencia | AX 1448.000 |
| Ejecución | con ventana |
| Material | <p>Caja y puerta: reforzados con fibra de vidrio, poliéster insaturado GFK</p> <p>Puerta: junta continua de poliuretano inyectado</p> <p>Placa de montaje: chapa de acero</p> <p>Ventana visualización: policarbonato</p> <p>Protección frente a fuego según UL 94-V0</p> <p>Libre de halógenos</p> |
| Superficie | <p>Caja y puerta: sin tratamiento, poliéster tintado</p> <p>Placa de montaje: galvanizada</p> |
| Color | Semejante RAL 7035 |
| Unidad de envase | <p>Armario con puerta abisagrada con ventana, cerrado en todo el contorno, bombín de doble paletón 3 mm</p> <p>Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda</p> <p>Placa de montaje</p> <p>Doble junta en el canto superior e inferior de la puerta como listón de protección contra el agua de lluvia integrado</p> |

Características

| | |
|--|---|
| Observación | En caso de una exposición prolongada a radiación UV (luz solar) y lluvia, recomendamos aplicar una pintura PUR en la superficie para evitar su deterioro. Precio y plazo de entrega bajo demanda. |
| Grado de protección NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 56 |
| Tipo de comunicación según UL 50E | Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12 |
| Clase de protección | II (a 1000 V c.a.) |
| Código IK | IK09 |
| Dimensiones | Anchura: 400 mm Altura: 400 mm Profundidad: 200 mm |
| Grosor del material de la placa de montaje | 2.5 mm |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 305 mm x 325 mm |
| Ángulo de abertura de la puerta | 130° |
| Nº de cierres | 2 |
| With viewing window | sí |
| Material básico | Plástico |
| Normas | Cumple la clasificación F1 para exteriores según UL 746C |

Características

| | |
|-----------------------------|---|
| Observación para el montaje | Para la fijación de componentes en el armario se precisan tornillos para montaje interior El ángulo universal permite fijar componentes en la retícula de 25 mm, por ej. chasis de sistema |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 8.5 |
| Peso bruto | 8.97 |
| Código arancelario | 94037000 |
| EAN | 4028177006614 |
| E-Number Sweden | E3465352 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Aprobaciones | DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Certificados | Negative Certificate Superficie Grado de protección |
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |
