


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3304.548**

**Refrigerador mural TopTherm  
Blue e, UL Type 3R/4**

Estado: 22/01/2026 (Fuente: [ittal.com/pe-es](https://www.ittal.com/pe-es))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3304.548 - Refrigerador mural TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 500 a 2500 W con controlador Confort-e estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica (a partir de 1000 W), grado de protección UL Type 3R/4, 12.



## Características

Referencia	SK 3304.548
Ejecución	montaje mural
Descripción producto	Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica. Grado de protección UL Type 3R/4, 12.
Ventajas	Adecuado para montaje en exteriores Tecnología Blue e Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
Material	Chapa de acero
Color	RAL 7035

# Características

Unidad de envase	Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) Plantilla de taladros Material de fijación Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511	Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 1,1 kW Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 1,25 kW Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 0,98 kW Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 0,9 kW
Tensión de servicio	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Intensidad máx.	A 50 Hz: 2,2 A A 60 Hz: 2,1 A
Intensidad de arranque (máx.)	A 50 Hz: 11,5 A A 60 Hz: 12,7 A
Caudal de aire (soplado libre)	Círculo exterior: 950 m <sup>3</sup> /h Círculo interior: 540 m <sup>3</sup> /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,72 Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,58
Ejecución	montaje mural
Dimensiones	Anchura: 405 mm Altura: 1.020 mm Profundidad: 358 mm
Grado de protección IP según EN 60 529	Círculo exterior IP 34 Círculo interior IP 56
Protection category NEMA	UL Type 3R UL Type 4 UL Type 12
Refrigerante/medio refrigerante	Agente refrigerante: R-513A Cantidad: 0,325 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO <sub>2</sub> Equivalente (CO <sub>2</sub> e): 0,21 t
Regulación de la temperatura	Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 °C)

## Características

Campo de temperatura de servicio	-20 °C...50 °C
Temperatura de servicio	Modo compresor a partir de +10 °C de temperatura ambiente. El ventilador interior solo se activa en el rango de temperatura de -20 °C a +10 °C.
Campo de temperatura de almacenaje	-40 °C...70 °C
Campo de regulación	20 °C...50 °C
Potencia nominal Pel	Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,64 kW Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,79 kW Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 0,73 kW Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 0,9 kW
Presión de servicio admisible (p máx.)	28 bar
Fusible previo	Guardamotor: 6,3...10 A
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	61
Peso bruto	62
Código arancelario	84158200
EAN	4028177943711
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

## Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Certificados	EAC

# Aprobaciones

---

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaration of conformity - F-gas regulation

Declaración de conformidad UK