

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KL 1529.010**

**Cajas de bornes KL**

Estado: 7/05/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1529.010 - Cajas de bornes KL Acero inoxidable

Caja de bornes de acero inoxidable 1.4301, (AISI 304). Grado de protección IP 66.

## Características

Referencia	KL 1529.010
Material	Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de poliuretano inyectado
Superficie	Caja y tapa: pulimentada, grano 180
Unidad de envase	Caja con tapa Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Protection category NEMA	NEMA 4X
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 66
Código IK	IK08
Dimensiones	Anchura: 300 mm Altura: 200 mm Profundidad: 120 mm
Grosor del material de la tapa	1.25 mm
Grosor del material de la caja	1.25 mm
Cierre	Nº de cierres: 4
Material básico	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2.7 kg
Peso bruto	2.975 kg
Código arancelario	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261

# Características

---

ECLASS 8.0	27180101
Descripción producto	KL CAJA BORNES 300X200X120, INOX 1.4301 Sin placa de montaje

---

# Aprobaciones

---

Aprobaciones	Bureau Veritas DNV-GL UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK

---