

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1530.510

Cajas de bornes KL

Estado: 21/06/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1530.510 - Cajas de bornes KL Chapa de acero, con entrada de cables

Caja pintada con tapa de chapa de acero, sin entrada de cables. Grado de protección IP 55.



Características

Referencia	KL 1530.510
Material	Caja: chapa de acero Tapa: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie	Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Caja con tapa Cierre rápido incl. casquillos de plástico Placas de entrada de cables de chapa de acero con juntas y material de fijación
Protection category NEMA	NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 55
Código IK	IK08
Dimensiones	Anchura: 300 mm Altura: 150 mm Profundidad: 120 mm
Grosor del material de la tapa	1.25 mm
Grosor del material de la caja	1.25 mm

Características

Placas de entrada de cables	: 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2.424 kg
Peso bruto	2.624 kg
Código arancelario	73269098
ECLASS 8.0	27180101
Descripción producto	KL CAJA BORNES 300x150x120, RAL 7035 Sin placa de montaje

Aprobaciones

Aprobaciones	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad UK
