

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SG 2370.511**

**Elemento LED de luz intermitente**

Estado: 4/04/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2370.511 - Elemento LED de luz intermitente para columnas de señalización, modulares

Con emisión de señal en 360° mediante una técnica de prisma optimizada.

## Características

Referencia	SG 2370.511
Ejecución	Elemento LED de luz intermitente
Ventajas	Sencillo montaje y contacto mediante cierre de bayoneta. Con emisión de señal en 360° mediante una técnica de prisma optimizada Configuración de hasta cinco elementos, con una misma tensión. Disponibilidad de elementos en diferentes colores y tensiones.
Funcionamiento	Puede realizarse un montaje modular con elementos de conexión, ópticos, acústicos y un panel de rotulación.
Material	Caja de poliamida Pantalla: Policarbonato transparente
Color	Verde
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 65, si la tapa o el elemento acústico se monta en la parte superior
Tensión de servicio	24 V (c.a./c.c.)
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.07 kg
Peso bruto	0.073 kg
Código arancelario	85311095
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
Descripción producto	SG LED de luz intermitente, verde, 24V, 1 P.

# Aprobaciones

---

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)

---

Explicaciones

Declaración de conformidad