

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3322.700 Estera filtrante

Estado: 6/05/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3322.700 - Estera filtrante

Estera filtrante de repuesto para ventiladores de techo, ventiladores con filtro o el Thermoelectric Cooler. Protección eficiente de los componentes del armario contra la suciedad, el polvo y el agua.

Características

| | |
|---------------------------|--|
| Referencia | SK 3322.700 |
| Ejecución | para ventiladores con filtro |
| Descripción producto | De fibras sin orientación, con textura progresiva. Resistente a temperaturas de hasta 100 °C, autoextinguible clase F1 según DIN 53 438. Cara exterior: estructura abierta. Cara interior: estructura cerrada. Filtraje garantizado de prácticamente todos los tipos de polvo a partir de un tamaño de grano de 10 µm. |
| Material | Fibra química |
| Observación | No adecuado para la aplicación en ventiladores con filtro EMC. |
| Adecuados para referencia | 3238.... |
| Dimensiones | Anchura: 120 mm Altura: 120 mm Profundidad: 11 mm |
| Clase del filtro | según DIN EN 779: G2 según DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50% |
| Unidad de embalaje | 5 pza(s). |
| Peso neto | 0.01 kg |
| Peso bruto | 0.013 kg |
| Código arancelario | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Descripción producto | SK Estera filtrante de repuesto, para ventiladores con filtro, para SK 3238.... An.Al.Pr.: 120 x 120 x 11 mm |

Aprobaciones

Aprobaciones

UR + C-UR (recognized)