


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.314 Luminaria LED

Estado: 26/06/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.314 - Luminaria LED

¡Luminaria LED - la primera luminaria pensada para armarios de distribución! Innovadora técnica led para proporcionar más luz hasta el último rincón.



## Características

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Referencia                | SZ 2500.314  |
| Ejecución                 | con base de enchufe, con indicador de movimiento   |
| Ventajas                  | Óptima iluminación de todo el armario<br>A elección con fijación clip, atornillada o imán<br>Equipamiento adecuado para cualquier aplicación |
| Ejecución                 | Sensor de movimiento<br>Enchufe<br>Conector con giro de 90°<br>Ajuste de la dirección de la luz<br>Ajuste de la distribución de luz          |
| Material                  | Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado<br>Cubierta de la iluminación: policarbonato<br>Extremos de la luminaria: PC-ABS               |
| Color                     | Caja: RAL 7016   |
| Unidad de envase          | Incl. tornillos de fijación  |
| Potencia                  | 13 W   |
| Posibilidades de conexión | Alimentación, 3 polos<br>Cableado de paso, 3 polos   |

# Características

|  |  |
|--|--|
| Motion detector                                    | sí   |
| Overvoltage category                               | II   |
| Clase de protección                                | II (aislado)   |
| Tipo de montaje de la luminaria                    | atornillado<br>fijación clip                           |
| Rated impulse withstand voltage,<br>phase to earth | 2500 V c.a.  |
| Tensión de aislamiento                             | 300 V c.a.   |
| Posibilidades de montaje                           | Directo al perfil del armario con retícula de 25 mm    |
| Flujo luminoso                                     | 1,200 lm   |
| Color de la luz                                    | 4000 K (blanco neutro)                                 |
| Observación  | Pedir los accesorios de conexión por separado          |
| Dimensiones  | Anchura: 437 mm<br>Altura: 85 mm<br>Profundidad: 44 mm |
| Campo de temperatura de servicio                   | -20 °C...55 °C   |
| Enchufes   | USA/CDN (tipo B, NEMA 5-15)                            |
| Tensión de servicio                                | 100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                         |
| Ejecución base de enchufe                          | USA/CDN (tipo B, NEMA 5-15)                            |
| Grado de protección IP según IEC<br>60 529         | IP 20  |
| Unidad de embalaje                                 | 1 pza(s).  |
| Peso neto  | 0.6 kg   |
| Peso bruto   | 0.684 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                            | 16,7   |
| Código arancelario                                 | 94054990   |
| ETIM 9   | EC000321   |
| ETIM 8   | EC000321   |
| ECLASS 8.0   | 27189241   |

# Características

---

Descripción producto

SZ Luminaria LED 1200 C/Enchufe 100-125V USA

# Aprobaciones

---

Aprobaciones

ENEC

UL

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK

PCF-declaration