### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3171.105 Estera filtrante

Estado: 13/12/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



#### SK 3171.105 - Estera filtrante

Estera filtrante de repuesto para ventiladores de techo, ventiladores con filtro o el Thermoelectric Cooler. Protección eficiente de los componentes del armario contra la suciedad, el polvo y el agua.

#### Características

| Referencia                | SK 3171.105                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ejecución                 | para ventiladores con filtro                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descripción producto      | De fibras sin orientación, con textura progresiva. Resistente a temperaturas de hasta 100 °C, autoextinguible clase F1 según DIN 53 438. Cara exterior: estructura abierta. Cara interior: estructura cerrada. Filtraje garantizado de prácticamente todos los tipos de polvo a partir de un tamaño de grano de 10 µm. |
| Material                  | Fibra química                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Observación               | No adecuado para la aplicación en ventiladores con filtro EMC.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Adecuados para referencia | 3239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimensiones               | Anchura: 173 mm<br>Altura: 173 mm<br>Profundidad: 17 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Clase del filtro          | según DIN EN 779: G3<br>según DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Unidad de embalaje        | 50 pza(s).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Peso neto                 | 0.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peso bruto                | 0.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Código arancelario        | 56039390                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EAN                       | 4028177695559                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ETIM 9                    | EC002513                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ETIM 8                    | EC002513                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ECLASS 8.0                | 27180706                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

© Rittal 2025

## **Aprobaciones**

| Aprobaciones | UR + C-UR (recognized) |
|--------------|------------------------|
| Certificados | EAC                    |

© Rittal 2025 3