


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3171.120 Filtro plisado

Estado: 3/04/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3171.120 - Filtro plisado para ventiladores con filtro, para techo, refrigeradores y chillers

La tecnología de los filtros plisados de gran calidad aumenta significativamente el caudal de aire en comparación con los filtros convencionales. El rendimiento del equipo aumenta y el consumo de energía se reduce. La mejora de las características del filtro contribuye, además, a la reducción de la cantidad de polvo en el armario o el equipo, y gracias a los intervalos de mantenimiento más largos se reducen sus costes.



Características

Referencia	SK 3171.120
Ejecución	para ventiladores con filtro/filtros de salida
Material	PET
Color	blanco
Observación	Los datos de potencia, el grado de protección y las homologaciones de los equipos solo se garantizan en combinación con las esteras filtrantes originales de Rittal.
Adecuados para referencia	3239.xxx
Dimensiones	Anchura: 167 mm Altura: 167 mm Profundidad: 21 mm
Clase del filtro	según DIN EN 779: G4 según DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70%
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 54 en montaje en ventilador con filtro y de techo/filtro de salida
Observación referente a la referencia	No adecuado para la aplicación en ventiladores con filtro EMC.

Características

Unidad de embalaje	5 pza(s).
Peso neto	0.2 kg
Peso bruto	0.22 kg
Código arancelario	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Descripción producto	SK Filtro plisado IP54, para ventiladores con filtro/filtro de salida 3239.xxx, An.Al.Pr.: 167x167x21 mm

Aprobaciones

Aprobaciones	UR + C-UR (recognized)
--------------	------------------------