

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3418.040 Bases portafusibles

Estado: 2/07/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3418.040 - Bases portafusibles

3 polos, para distancia entre centros de barras 60 mm.

Características

Referencia	SV 3418.040
Ejecución	Easy Connect
Material	Base portafusibles: poliéster termoplástico (PBT) reforzado con fibra de vidrio Protección contra contactos: poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0 Protección contra contactos: poliamida
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Elemento premontado a punto de conexión, incl. cubierta de protección contra contactos y bornes de conexión exteriores
Observación	Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Observación	Para la aplicación de fusibles según DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Tipo de conexión (eléctrica)	Borne
Fusibles	D 02-E 18 (Casquillo de ajuste)
Tensión asignada de aislamiento U_i	690 V
Intensidad máx.	63 A
Tensión de servicio	400 V (c.c.) 400 V, 3~
Dimensiones	Anchura: 41 mm Altura: 251 mm
Conexión de conductores redondos	1,5 - 16 mm ²

Características

Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
N° de polos	3 polos
Tensión asignada de servicio (L1 + L2)	400 V (c.c.)
Tensión asignada de servicio (L1 + L3)	400 V (c.c.)
Sección conductor cilíndrico	1,5 - 16 mm ²
Unidad de embalaje	5 pza(s).
Peso neto	1.5 kg
Peso bruto	1.66 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.066
Código arancelario	85369095
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
Descripción producto	SV Portafusibles D02-E18, EASY CONNECT, UE=5pzas

Aprobaciones

Aprobaciones	ABS DNV Lloyds Register
Explicaciones	Declaración de conformidad