### Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SV 3431.020

# Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 000

Estado: 14/12/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



# SV 3431.020 - Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 000







#### Características

Referencia	SV 3431.020	
Material	Poliamida, reforzado con fibra de vidrio	
	Protección frente al fuego según UL 94	
	Vías de contacto: cobre duro plateado	
Color	Chasis: RAL 7035	
	Tapa: RAL 7001	
Para sistemas de barras con	60 mm	
distancia entre centros		
Salida de cables	arriba	
Tipo de conexión (eléctrica)	Borne	
Intensidad de servicio máx.	100 A	
Tensión de servicio	690 V, 3~	
Para tamaño NH	000	
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3	
	DIN EN 60 269-2 (fusibles)	
Dimensiones	Anchura: 53 mm	
	Altura: 213 mm	

© Rittal 2025

#### Características

2,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Altura: 5, 10 mm
3 polos
2,5 - 50 mm²
1 pza(s).
0.619
0.64
0.15
85369095
4028177628724
EC000249
EC001040
27371401

## **Aprobaciones**

Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3