
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 3453.500 Bornes de conexión

Estado: 4/11/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



SV 3453.500 - Bornes de conexión

Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.

Características

Referencia	SV 3453.500
Descripción producto	Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada, inactivada
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)	16,5 x 15 mm
Observación	Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos
Conexión de conductores redondos	35 - 70 mm²
Para grosor de barra	5 mm
Unidad de embalaje	15 pza(s).
Peso neto	1.515
Peso bruto	1.62
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,4 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	85369010
EAN	4028177042704
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

© Rittal 2025

Aprobaciones

Aprobaciones	UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3