

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3240.066

### Estera filtrante

Estado: 8/02/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3240.066 - Estera filtrante

Estera filtrante de repuesto para ventiladores de techo, ventiladores con filtro o el Thermoelectric Cooler. Protección eficiente de los componentes del armario contra la suciedad, el polvo y el agua.

## Características

Referencia	SK 3240.066
Ejecución	para ventiladores con filtro EMC
Descripción producto	De fibras sin orientación, con textura progresiva. Resistente a temperaturas de hasta 100 °C, autoextinguible clase F1 según DIN 53 438. Cara exterior: estructura abierta. Cara interior: estructura cerrada. Filtraje garantizado de prácticamente todos los tipos de polvo a partir de un tamaño de grano de 10 µm.
Material	Fibras químicas con recubrimiento de cobre niquelado cromado
Observación	Los datos de potencia, el grado de protección y las homologaciones de los equipos solo se garantizan en combinación con las esteras filtrantes originales de Rittal.
Adecuados para referencia	3240.6.. 3241.6..
Dimensiones	Anchura: 226 mm Altura: 226 mm Profundidad: 17 mm
Clase del filtro	según DIN EN 779: G3
Unidad de embalaje	5 pza(s).
Peso neto	0.09
Peso bruto	0.095
Código arancelario	56039390
EAN	4028177666245
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513

# Características

---

ECLASS 8.0

27180706

## Aprobaciones

---

Aprobaciones	UR + C-UR (recognized)
--------------	------------------------

---

Certificados	EAC
--------------	-----