Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3241.800 Ventilador con filtro Blue e+

Estado: 16/12/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



SK 3241.800 - Ventilador con filtro Blue e+ EMC

Unidad completa de ventiladores con protección EMC para montaje sin herramientas sobre superficies. Caudal de aire de 20 - 900 m³/h







Características

Referencia	SK 3241.800	
Ejecución	montaje mural EMC	
Descripción producto	Los ventiladores con filtro EMC ofrecen un elevado efecto de apantallamiento y atenuación, y cumplen el nivel de protección 2 según EN 61587-3.	
Ventajas	Cambio fácil del filtro gracias a un nuevo mecanismo de apertura de la rejilla Montaje al armario más rápido gracias a los ganchos optimizados La elevada estabilidad de la presión de la tecnología de ventiladores en diagonal garantiza una ventilación más uniforme y constante del armario Montaje sin herramientas	
Material	Plástico	
Color	RAL 7035	
Unidad de envase	Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante EMC	
Ventilador	Diagonal, motor con espira de arranque	
Caudal de aire soplado libre (con filtro)	A 50 Hz: 225 m³/h A 60 Hz: 245 m³/h	

© Rittal 2025

Características

Caudal de aire con filtro de salida incl. filtro de vellón	A 50 Hz: 173 m³/h A 60 Hz: 187 m³/h
Tensión de servicio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potencia nominal Pel	A 50 Hz: 43,2 W A 60 Hz: 54,5 W
Intensidad máx.	A 50 Hz: 0,27 A A 60 Hz: 0,32 A
Dimensiones	Anchura: 255 mm Altura: 255 mm Profundidad: 129 mm
Pr. de montaje	108 mm
Sección de montaje	Ancho escotadura: 224 mm Altura escotadura: 224 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 54 con filtro IP 56 con filtro y cubierta contra agua a presión
Grado de protección NEMA	Tipo 12 con filtro Tipo 3, 3R, 4, 4X con filtro y cubierta contra agua a presión
Fusible previo	Automático/fusible: 4 A
Observación	Para mejorar la eficiencia energética y aumentar la vida útil de los equipos se recomienda el montaje de termostatos o indicadores de temperatura.
Campo de temperatura de servicio	-30 °C55 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-30 °C70 °C
Nivel de ruido	A 50 Hz: 53 dB(A) A 60 Hz: 54 dB(A)
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2.1
Peso bruto	2.36
Código arancelario	84145915
EAN	4028177998018

© Rittal 2025 3

Características

ETIM 9	EC000320	
ETIM 8	EC000320	
ECLASS 8.0	27180716	

Aprobaciones

Aprobaciones	CSA
	30 - KC Korea
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Declaración de conformidad

© Rittal 2025