



# AS 4050.435

## Cortadora de canales para cables MC125

Estado: 7/05/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.435 - Cortadora de canales para cables MC125

Para un corte manual de canales para cables, con tope longitudinal ajustable para el material a procesar. Superficie de apoyo anodizada con escala en milímetros y pulgadas grabada en láser. Mecanizado seguro gracias a la protección de dedos integrada. Previsto para el montaje sobre un banco de trabajo.



## Características

Referencia	AS 4050.435
Descripción producto	Para un corte manual de canales para cables, con tope longitudinal ajustable para el material a procesar. Superficie de apoyo anodizada con escala en milímetros y pulgadas grabada en láser. Mecanizado seguro gracias a la protección de dedos integrada. Previsto para el montaje sobre un banco de trabajo.
Ventajas	Permite el corte manual de canales para cables Facilita el corte de los canales para cables en comparación a la tarea manual
Superficie de apoyo	Anchura: 1.332 mm Altura: 798 mm Profundidad: 405 mm
Insertion height (max.)	28 mm
Machinable wall thickness of cable ducts (max.)	2.5 mm

# Características

Anchura máx. de mecanizado del canal para cables	125 mm
Material mecanizable	Plástico
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	14.3 kg
Peso bruto	15.43 kg
Código arancelario	84778095
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17139290
Descripción producto	Cortadora de canales para cables MC125 para el corte manual de canales y sus cubiertas