


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4050.437**

**Cortadora de carriles soporte MC3**

Estado: 24/06/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.437 - Cortadora de carriles soporte MC3

Cortadora manual de perfiles para cortar sin rebabas guías perfil en C 30/15, así como carriles soporte TS 35/7,5 y TS 35/15. La longitud de guía deseada puede ajustarse con precisión y repetibilidad con la regla (mm/inch) y el tope ajustable. Para el montaje sobre el banco de trabajo.



## Características

Referencia	AS 4050.437
Descripción producto	Cortadora manual de perfiles para cortar sin rebabas guías perfil en C 30/15, así como carriles soporte TS 35/7,5 y TS 35/15. La longitud de guía deseada puede ajustarse con precisión y repetibilidad con la regla (mm/inch) y el tope ajustable. Para el montaje sobre el banco de trabajo.
Ventajas	Corte manual económico de guías perfil y carriles soporte Facilita el corte de guías perfil y carriles soporte en comparación con el corte manual Corte a medida sin rebabas con palanca excéntrica sin grandes esfuerzos Bajo mantenimiento y larga vida útil
Superficie de apoyo	Anchura: 1.343 mm Altura: 1.162 mm Profundidad: 312 mm
Material mecanizable	Chapa de acero Aluminio Cobre
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	15 kg
Peso bruto	16.15 kg

# Características

Código arancelario	73269098
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Descripción producto	Para cortar hierro, cobre y aluminio hasta 1,2 mm de espesor, plástico hasta máx. 2,0 mm de espesor, ancho de corte 2,7 mm, 1 P.