

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.030

Tenaza crimpadora Flex

Estado: 18/04/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.030 - Tenaza crimpadora Flex para casquillos terminales

Para el mecanizado de casquillos terminales sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y casquillos terminales con collar aislante según DIN 46228 parte 4.



Características

| | |
|-----------------------------------|---|
| Referencia | AS 4054.030 |
| Ejecución | recto |
| Descripción producto | Para el mecanizado de casquillos terminales sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y casquillos terminales con collar aislante según DIN 46228 parte 4. |
| Ventajas | Alojamiento frontal o lateral de los casquillos terminales gracias a una cabeza giratoria Mínimo esfuerzo con grandes conducciones de cable Alta calidad de compresión constante Bloqueo forzado con desbloqueo Autoajustable |
| Material | Acero para herramientas de alta calidad |
| Superficie | Pavonado, negro, mate |
| Color | Mango: antracita y Rittal Power Pink |
| Compresión | Crimpado trapezoidal |
| Dirección de la entrada de cables | parte frontal y lateral |
| Dimensiones | Longitud: 180 mm |
| AWG | 26 - 8 |
| Para sección | 0,14 - 10 mm ² |

Características

| | |
|----------------------|--|
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0.35 kg |
| Peso bruto | 0.388 kg |
| Código arancelario | 82032000 |
| ETIM 9 | EC000168 |
| ETIM 8 | EC000168 |
| ECLASS 8.0 | 21043811 |
| Descripción producto | AS Tenaza crimpadora Flex para casquillos terminales, sección 0.14 – 10 mm ² , 1 P. |