


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 5503.010

Módulo ventilador

Estado: 1/02/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 5503.010 - Módulo ventilador para VX IT, TS IT

Para una aireación activa. Opcionalmente se puede cubrir la unidad con ventiladores adicionales. Técnica de conexión sencilla y regulación de la velocidad energéticamente eficiente.

Características

| | |
|--|---|
| Referencia | SK 5503.010 |
| Ejecución | Sin chapa de techo |
| Descripción producto | Para una aireación activa. Opcionalmente se puede cubrir la unidad con ventiladores adicionales. |
| Ventajas | Técnica de conexión sencilla mediante clavija C13 Regulador de velocidad energéticamente eficiente con curva preajustada Aprobaciones internacionales y capacidad multi-voltaje garantizan la aplicación en todo el mundo |
| Material | Chapa de acero, pintada |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | 1 unidad de ventiladores 2 ventiladores Cableado a punto de conexión Incl. material de fijación Manual de instalación y de mando abreviado |
| Caudal de aire (en el punto de servicio) | 280 m ³ /h |
| Tensión de servicio | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Intensidad máx. | A 50 Hz: 0,39 A A 60 Hz: 0,36 A |
| Dimensiones | Anchura: 550 mm Altura: 42 mm Profundidad: 220 mm |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 20 |
| Velocidad | 100 % |

Características

| | |
|--|---|
| Fusible previo | Automático/fusible: 10 A |
| Posibilidades de montaje | En el VX IT de an. x pr. (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 En el TS IT de An. x Pr.: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 En el TX CableNet de an. x pr. (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 |
| Observación | Reducción de la potencia de aire indicada a 280 m ³ /h a 25 Pa de contrapresión |
| Nivel de ruido (en el punto de servicio) | 46 dB(A) |
| Adequado para | Tipo de armario: VX IT TS IT TX CableNet |
| Campo de temperatura de servicio | 5 °C...55 °C |
| Potencia | 21.5 W |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 2.45 |
| Peso bruto | 2.653 |
| Código arancelario | 84145915 |
| EAN | 4028177966253 |
| E-Number Sweden | E7238513 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

Aprobaciones

| | |
|--------------|--------------------------|
| Aprobaciones | UL UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------------|

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK