
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5527.181 Armario para redes/servidores TS IT

Estado: 14/11/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



DK 5527.181 - Armario para redes/servidores TS IT con puerta perforada, con marco de montaje de 19"

TS IT, puerta perforada, para climatización de salas. Montaje interior de 19" con marco de montaje de 19" para una carga de hasta 1.500 kg disponible en diferentes dimensiones.

Características

| DK 5527.181 |
|---|
| Chapa de acero Aluminio |
| Armazón de armario: imprimación por inmersión Equipamiento interior: imprimación por inmersión Puertas y techo: imprimación por inmersión, texturizados |
| RAL 7035 |
| Bastidor y piezas planas: RAL 7035 Montaje interior, rejilla de aireación frontal: RAL 9005 |
| |

© Rittal 2025 2

Características

| Unidad de envase | Armazón de armario TS 8 con puertas y techo Puerta de aluminio-chapa de acero en el frontal, con aireación (superficie libre en la chapa perforada aprox. un 85%), bisagras de 180° Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E Dos marcos de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variables en profundidad Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar una cubierta por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una ventilación pasiva (adjuntas). No necesario en variantes sin escotadura. Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra (adjunto) 12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos) 50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos) Gama IPPC Chapa de techo, de varias piezas, desmontable, para la entrada de cables posterior, transversal y con escotadura cubierta para chapa con ventiladores Puerta de chapa de acero posterior, perforada (superficie libre en la chapa perforada aprox. un 85 %), partida en vertical, bisagras de 180° |
|--|--|
| Dimensiones | Anchura: 600 mm Altura: 1.800 mm Profundidad: 600 mm |
| Unidades de altura | 38 UA |
| Unidades de altura | 38 UA |
| Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/ detrás | 84 mm / 168 mm |
| Distancia de niveles (estado de entrega) | 345 mm |
| Design doors | con aireación |
| Ejecución nivel(es) de 19" | Marco de montaje, 482,6 mm (19") |
| Capacidad de carga | 15,000 N |
| | |

© Rittal 2025 3

Características

| Observación | Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación |
|--------------------|---|
| Material básico | Aluminio |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 70.8 |
| Peso bruto | 72 |
| EAN | 4028177706422 |
| E-Number Sweden | E7239915 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |

Aprobaciones

| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) |
|---------------|----------------------------|
| Certificados | Superficie |
| Explicaciones | Declaración de conformidad |

© Rittal 2025