

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3383.500

Refrigerador para montaje en el techo TopTherm Blue e

Estado: 6/06/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3383.500 - Refrigerador para montaje en el techo TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 0,50 - 4,00 kW

Refrigeradores para montaje en el techo Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 500 a 4000 W con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica.



Características

| | |
|----------------------|--|
| Referencia | SK 3383.500 |
| Ejecución | Montaje en el techo |
| Descripción producto | Refrigeradores para techo Blue e energéticamente eficientes con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica. |
| Ventajas | Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e |
| Material | Chapa de acero |
| Color | RAL 7035 |

Características

| | |
|--|--|
| Unidad de envase | Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) Plantilla de taladros Material de fijación |
| Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511 | Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 1 kW Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 1,09 kW Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 0,8 kW Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 0,81 kW |
| Tensión de servicio | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Observación | El bajo nivel de ruido del refrigerador para montaje en el techo 3273.500 permite su uso en entornos de oficinas. |
| Intensidad máx. | A 50 Hz: 3,1 A A 60 Hz: 4,5 A |
| Intensidad de arranque (máx.) | A 50 Hz: 8,8 A A 60 Hz: 10,1 A |
| Caudal de aire (soplado libre) | Circuito exterior: 1.600 m ³ /h Circuito interior: 491 m ³ /h |
| Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,4 Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,95 |
| Ejecución | Montaje en el techo |
| Dimensiones | Anchura: 597 mm Altura: 417 mm Profundidad: 475 mm |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | Circuito exterior IP 34 Circuito interior IP 54 |
| Refrigerante/medio refrigerante | Agente refrigerante: R-513A Cantidad: 0,65 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 Equivalente (CO2e): 0,41 t |
| Tipo de conexión (eléctrica) | Regleta de bornes de conexión a presión |
| Duración de la conexión | 100 % |
| Regulación de la temperatura | Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 °C) |

Características

| | |
|--|--|
| Campo de temperatura de servicio | 10 °C...55 °C |
| Operating temperature max @60 Hz | 53 °C |
| Campo de temperatura de almacenaje | -40 °C...70 °C |
| Campo de regulación | 20 °C...53 °C |
| Potencia nominal Pel | Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,42 kW Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,56 kW Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 0,48 kW Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 0,65 kW |
| Presión de servicio admisible (p máx.) | 28 bar |
| Fusible previo | Automático/fusible: 10 A |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 41.8 kg |
| Peso bruto | 44 kg |
| Código arancelario | 84158200 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Descripción producto | SK RTT REFRIGERADOR TECHO 1000W. Confortcontroller 230V, 50/60/HZ |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA |
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaration of conformity - F-gas regulation Declaración de conformidad UK |